



LR704

**Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezpz.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 125 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 96 mm  |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                         | 125 A |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 25 A  |
|                                         | 20 A  |
|                                         | 16 A  |
|                                         | 32 A  |
|                                         | 40 A  |
|                                         | 50 A  |
|                                         | 63 A  |
|                                         | 80 A  |
|                                         | 100 A |
|                                         | 125 A |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 8 |
|----------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 4 - 4 Nm |
|-----------------------------|----------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 42 W |
|----------------------------------------------|------|

**Instalacja, montaż**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

**Napięcie**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8 kV  |
| Typ napięcia zasilania           | AC    |
| Kategoria przepięciowa           | 3     |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 2,5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup> |

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 22 x 58 |
|---------------------------------|---------|

**Pokrywa, drzwi**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Nie |
|--------------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |