



FWQ52N2

**Feldverteiler AP, univers, 3x26PLE+Reihenklemme, QuickSet, QuickConnect**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	78
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	161 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----