



LR702

Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	125 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	96 mm

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant nominal de la cartouche fusible	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	4 - 4 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	25,60 W
-----------------------------------	---------

Tension

Tension nominale d'isolation Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8 kV
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2,5 - 50 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	22 x 58
-------------	---------

Plastron, porte

Cadenassable	No
--------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui