



LR701

Corta-circuitos secc. 125A 1P 2M

Características técnicas

Dimensões

Altura	125 mm
Largura	35 mm
Profundidade	96 mm

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	4 - 4 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	12,84 W
--------------------------------	---------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8 kV
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,55 - 35 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	2,5 - 50 mm²

Fusível

Dimensão do fusível	22 x 58
---------------------	---------

Tampa, porta

Bloqueável	Não
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim