



SPB415D

### Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	240 - 415 V
Tension de fonctionnement continue $U_c$ selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension $U_p$ neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV
Niveau de protection $U_p$ L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,50 kV
Niveau de protection de la tension $U_p$ L-N/PEN selon IEC 61643-11	1000 V

##### Courant électrique

Courant de décharge nominal ( $I_n$ ) 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA 20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA 40 kA

##### Dimensions

Hauteur	89,80 mm
Largeur	71,20 mm
Profondeur	58,20 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

##### Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

##### Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>

##### Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Installation, montage

Couple de serrage	3 - 4,5 Nm
-------------------	------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui