



SPB415D

SPD 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1 kV
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,50 kV
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11	1000 V

Corrente

Corrente di scarico nominale In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA 20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	125 A
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA 40 kA

Serie

Altezza	89,80 mm
Larghezza	71,20 mm
Profondità	58,20 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-S TT
--------------	------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1,5 - 25,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 35,0 mm ²

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3 - 4,5 Nm
------------------------------	------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Sì
Conformità REACh - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì