



FWQ62M5

**Feldverteiler AP, univers, 3x26PLE+4xMontageplatte, QuickSet, QuickConnect**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	230-400 V
--------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	52
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	161 mm
Einbauhöhe	950 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	550 mm
Einbautiefe	160 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	26
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Weiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte	Kunststoff
-------------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

<b>Werkstoff</b>	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP31
Schließungstyp	Ohne Schloss
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja