



SPN140R

**Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 1 Fase 1 Polo + Cont. Aux 1 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,2 kV
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,2 kV

**Corrente**

Corrente di scarico nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)	125 A
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

**Serie**

Altezza	96,8 mm
Larghezza	17,6 mm
Profondità	58,2 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete	TT TN
--------------	----------

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto	Si
-------------------------------------	----

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3,60 - 3,60 Nm
------------------------------	----------------

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si