



50453522



Pulsante, contatto NA di chiusura Berker W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea	10 A
---------------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Numero di poli	1
----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Trasparente	No
-------------	----

Serie

Altezza	76 mm
---------	-------

Larghezza	76 mm
-----------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Tipo di pulsante	Pulsante singolo
------------------	------------------

Con contatto di feedback	No
--------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
--------	--

Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
----------	--

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
---------------	----

Conformità REACH – SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----