




TRM690AU



### Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer

### Caractéristiques techniques

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 45 °C |
|------------------------|-------------|

#### Connectivité

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Catégorie du récepteur | 2         |
| Protocole radio        | Radio KNX |
| Système bus radio-KNX  | Oui       |
| Système de bus EIB/KNX | Non       |

#### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 0,85 A |
|-------------------------|--------|

#### Dimensions

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dimensions            | 18 x 40 mm |
| Hauteur               | 18 mm      |
| Largeur               | 40 mm      |
| Profondeur            | 18 mm      |
| Profondeur de montage | 40 mm      |

#### Equipement

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle                 | Oui |

#### Fréquence

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fréquence                    | 50 - 50 Hz    |
| Fréquence de réception radio | 433 - 433 MHz |

#### Matière

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

#### Puissance

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Puissance de sortie | 200 W |
|---------------------|-------|

#### Raccordement

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Tension

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue      | 230 - 230 V |
| Tension d'alimentation du système | 230 V AC    |
| Tension de service                | 230 - 230 V |

#### Textes

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Function             | Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)    |
| Mode de montage      | Pour montage à l'arrière de modules encastrés |
| Type de raccordement | Avec bornes surélevées à vis                  |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|