

Anschlusssschraube M12x30 rostgeschützt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Gewindelänge	30 mm
Schlüsselweite in mm	19 mm

Ausstattung

Gewindesteigung	1.75
Gewindemass metrisch	12 - 12
Gewindeart	Metrisch

Konfiguration

Linksgewinde	Nein
--------------	------

Ausstattung

Mit Unterlegscheibe	Nein
---------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Unbehandelt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja