



30863512

## W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd załączania | 10 A |
|-----------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
|------------------------|--------------------|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Wymiary

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wymiary                      | 55 x 55 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 12 mm      |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 0 mm       |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
|------------------------------------|------|

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Do mocowania śrubowego                                                   |
| Typ połączenia  | Z zaciskiem N<br>Z zaciskami wtykowymi                                   |
| Oświetlenie     | Z czerwoną diodą LED 230 V<br>Do połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | Zmienny                                                                  |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |