



SP225G

Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 2P 6kA C25A 4M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	25 A
----------------------------	------

Arquitectura

Tipo de polo	2P
Curva	C

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito I _{cn} AC conforme a IEC60898-1	6 kA
---	------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 240 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	10 - 10 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	6 - 6 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3 - 3 Nm
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	2
Clase de limitación de energía I ² t	3
Temperatura de funcionamiento	40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Dimensiones

Altura	93,20 mm
Anchura	70,55 mm
Profundidad	74,73 mm

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----