



SPA201

Überspannungsableiter 2P monoblock 12.5kA Klasse 1/B mit Anzeige TT + TN

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

2

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	255 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11	1,50 kV
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1500 V

Elektrischer Strom

Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	12,5 kA 25 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	65 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Netzform

Netzform	TN-S TT
----------	------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1
------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	4 - 4 Nm
----------------------	----------