



SN015QC

DIN prise T15

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Dimensions

Profondeur	22.80 mm
------------	----------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme australienne AS/NZS 3112
-------------------------------------	--------------------------------

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----