



TXA111



**Fuente de alimentación, 320 mA**

**Características técnicas**

**Capacidad**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

**Conectividad**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Con sistema de bus KNX radio | No |
|------------------------------|----|

**Corriente eléctrica**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Corriente de salida | 320 mA |
|---------------------|--------|

**Tensión**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tensión de salida | 28 - 32 V |
|-------------------|-----------|

**Conexión**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor rígido   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conectividad**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de conexión | Quickconnect |
|------------------|--------------|

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Fuente de alimentación**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
|-------------------------|----------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |