



GS0D01

Wechselschalter Wago Winsta Frontrastend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Direktmontage

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 51 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Texte

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Wechsler

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

