



GS10019011

### Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	118 mm
Tiefe	51 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	51 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Leiterquerschnitt	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal fronthastend
-------------	--------------------------------

##### Konnektivität

Anschlussart	Drahtanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp USB	Wago Winsta

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

##### Abdeckung, Tür

Deckalausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

