



HZI855

Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 415 V
------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	MODBUS
-------------	--------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide pour les sorties	1,5 - 2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple des sorties	1,5 - 2,5 mm ²
Type de connexion / prise au système Bus	RS485
Type de connexion d'entrée bus	Borne à vis
Type de connexion d'entrée	Borne à vis
Type de connexion de sortie	Borne à vis

Equipement

Nombre de sorties	6
Nombre d'entrées	6
Type d'afficheur	LCD

Conditions d'utilisation

Température de service	-30 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Installation, montage

Montage sur	Porte
-------------	-------

Puissance

Puissance consommée	10 W
---------------------	------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
---------------------------	------

Installation, montage

Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation	0,6 - 5 Nm
--	------------