



LR603

Portafusibile Non Accessoriabile L51 50 A 14X51 Mm 3 Poli 4.5 M. Din

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	107 mm
Larghezza	78,75 mm
Profondità	93 mm

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	50 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

Numero di moduli

Numero di moduli	4,50
------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 3,5 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	18,88 W
--------------------------	---------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	8 kV
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 25 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 35 mm ²

Fusibile

Taglia del fusibile	14 x 51
---------------------	---------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si