



LR603

Corta-circuitos secc. 50A 3P 4,5M

Características técnicas

Dimensões

Altura	107 mm
Largura	78,75 mm
Profundidade	93 mm

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Corrente elétrica

Corrente nominal	50 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A

Capacidade

Número de módulos	4,50
-------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	3,5 - 3,5 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	18,88 W
--------------------------------	---------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8 kV
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,5 - 25 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	2,5 - 35 mm²

Fusível

Dimensão do fusível	14 x 51
---------------------	---------

Tampa, porta

Bloqueável	Não
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim