Ficha de datos de producto
GS30229016



GS30229016

Toma triple SCHUKO 45x45 33° blanco

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada	250 V
Corriente eléctrica	
Corriente de salida	0 mA
Corriente nominal IN	16 A
Tensión	
Tensión de salida	0-250 V
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	
Potencia de salida	3600 W
Consumo de potencia en espera	0 W
Materiales	
Colour	Blanco
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Dimensiones	
Altura	45 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	42 mm
Cable	
Longitud de cable	0 m
Dimensiones	
Número de unidades	6
Profundidad del montaje	33 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm
Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Sección máxima del conductor	1,5 - 2,5 mm^2
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,5 - 2,5 mm^2
Número de entradas de conductos de cables	0
Instalación, montaje	
Montaje en	Pasa muro
Posición de montaje/conexión	Horizontal
Conectividad	
Tipo de conexión	Conexión a presión
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje directo
Conector/enchufe tipo USB	Sin
Conectable	No
Equipo	
Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO

Equipo	
Mecanismo central girado	Sí
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de corriente
Tapa, puerta	
Tipo de tapa	Sin tapa
Capacidad	
Número de módulos	6
Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP2X
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Funciones	
Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No
Identificación	
Con impresión	No
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Cableado	Posibilidad de cablear
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Etiqueta	Sin etiquetado
Tipo	Con placa
Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes







