




TYAS608D



BERKER S.1/B.x ΠΛΗΚΤΡΑ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	----------

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX	Ναι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	6

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V	2300 - 2300 W
Ισχύς εξόδου	2300 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Κείμενο

Λειτουργία	Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----