



G00A029011

Interrupteur bipolaire lumineux TerCia 2 modules Alu

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 16 A

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir graphite
Code RAL 9011
Finition Mat
Matériau Polyamide (PA)
Traitement Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Complet

Connectivité

Type de montage Montage direct

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm
Profondeur de montage 45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

