



REU511X



Caméra/haut-parleur comb .2 .

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
-------------------------------------	---------

Dimensions

Dimensions	100 x 100 mm
------------	--------------

Hauteur	100 mm
---------	--------

Largeur	100 mm
---------	--------

Profondeur	51 mm
------------	-------

Diamètre du dôme de la caméra	48 mm
-------------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	5 - 40 °C
-----------------------------------	-----------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.24 W
-----------------------------	--------

Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Equipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Pour l'intégration dans des platines de rue et des boîtes aux lettres
-----------------	---

Raccordement	Contact de commutation relais libre de potentiel
--------------	--

	Pour touche d'éclairage pour la commande d'automatisme
--	--

	d'éclairage/de relais bus
--	---------------------------

	Pour extenseur de touche BTE-116
--	----------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----