



FWQ72N2

Feldverteiler AP,univers,5x26PLE+Reihenklemme,QuickSet,QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 7

Anzahl Reihen 5

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 130

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 1100 mm

Breite 550 mm

Tiefe 161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbautiefe 0 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 24

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Schließungstyp Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja