



ADF832H

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 32A tipo F 30mA 2M

Caratteristiche tecniche

Architettura

Numero di poli	1P+N
Curva	C

Corrente

Corrente nominale	32 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Corrente nominale a -25 °C	38,30 A
Corrente nominale a -20°C	37,80 A
Corrente nominale a -15 °C	37,20 A
Corrente nominale a -5 °C	36,10 A
Corrente nominale a 0°C	35,60 A
Corrente nominale a -10 °C	36,70 A
Corrente nominale a 10 °C	34,40 A
Corrente nominale a 15 °C	33,80 A
Corrente nominale a 20°C	33,20 A
Corrente nominale a 25 °C	32,60 A
Corrente nominale a 30 °C	32 A
Corrente nominale a 35 °C	31,50 A
Corrente nominale a 40°C	31 A
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati	1
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati	0,95
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati	0,90
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati	0,85
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC	1,13 - 1,45 A

Protezione

Tipo di corrente residua	F
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
---------------------------------------	-------

Corrente

Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1	4,50 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	4,50 kA

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	4000 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Potenza

Potenza dissipata totale	8,30 W
--------------------------	--------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,10 - 2,10 Nm
--	----------------

Condizioni d'uso

Max. Altitudine	2000 m
-----------------	--------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,10 - 2,10 Nm
--	----------------

Scheda tecnica del prodotto

ADF832H

Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia I ² t	3
---	---

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	2000
Numero di manovre	6000

Conneessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 16 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,10 - 2,10 Nm
------------------------------	----------------

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Installazione, montaggio

Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	68 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Conneessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm ²

Compatibilità

Adatto per guida DIN	Sì
----------------------	----

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
--	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----