



FWU61M5

Feldverteiler UP, univers, 3x12 Mod. +2x Montageplatten, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	36
---------------	----

Abmessungen

Höhe	1003 mm
Breite	353 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	952 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Ja

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----