



FWQ42K3

Feldvert.AP,univers,IP31,SKII,1x4Reihen+Mediafeld 650x550x161mm,QS,QC,Mediatür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 48

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 650 mm

Breite 550 mm

Tiefe 161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbautiefe 0 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Ja

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK09

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schließungstyp Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja