



FWQ42K3

Feldvert.AP,univers,IP31,SKII,1x4Reihen+Mediafeld 650x550x161mm,QS,QC,Mediatür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	48
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Tiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Ja

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja