



LVS0060RPSU

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 60mm zac.kl.95mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciový Icc	100 kA
Prąd znamionowy zwarciový umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Prąd znamionowy zwarciový umowny dla Ue=500 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Prąd znamionowy zwarciový umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	100 kA

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie bezpośrednie
----------------	-------------------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 - 95 mm ²
---	------------------------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4 - 95 mm ²
Typ złącza/wtyku	Zacisk skrzynki

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	5 - 5 Nm
-----------------------------	----------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
---------------------------------	--------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
---	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400
---	------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947	5 kA
---	------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
----------------------------------	------

Wymiary

Odległość szyn zbiorczych	60 mm
Wysokość	401 mm
Głębokość	123 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	20 W
--	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak