



TXA111



### Alimentatore 30Vcc-320Ma 4 Mod.

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

##### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | No |
|---------------------------|----|

##### Corrente

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente d'uscita | 320 mA |
|-------------------|--------|

##### Condizioni di impiego

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tensione d'uscita | 28 - 32 V |
|-------------------|-----------|

##### Conessione

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|----------------------------|

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Sezione conduttore rigido | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Connettività

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tipo di connessione | QuickConnect |
|---------------------|--------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Alimentazione

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensione di rete | 230 V AC |
|------------------|----------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|