



GS1001LAN

Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend alu lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 118 mm

Tiefe 51 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe 51 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5-2,5 mm²

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

Konnektivität

Anschlussart Drahtanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Direktmontage

Anschluss-/Steckertyp USB Wago Winsta

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

