



HZI855

Controller per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 415 V
--------------------------------	-------------

Architettura

Sistema bus	MODBUS
-------------	--------

Connessione

Sezione di uscita con cavo rigido	1,5 - 2,5 mm ²
Sezione di uscita con conduttore flessibile	1,5 - 2,5 mm ²
Tipo di collegamento sistema bus	RS485
Tipo di collegamento d'ingresso bus	Terminale a vite
Tipo di collegamento in ingresso	Terminale a vite
Tipo di connessione in uscita	Terminale a vite

Equipaggiamento

Numero di uscite	6
Numero di ingressi	6
Tipo di display	LCD

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-30 - 70 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C

Installazione, montaggio

Montaggio su	Porta
--------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	10 W
-------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
---	------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale del circuito di contatto ausiliario e di comando	0,6 - 5 Nm
---	------------

Conformità alla legge sulla protezione dei dati

La generazione di dati	Sì
Tipi di dati	Allarmi Misura elettrica Misura elettrica dettagliata Stato On/Off Fonte di alimentazione Scene
Formati dei dati	MODBUS (RTU)
Volume giornaliero stimato di dati	100 KB - 1 MB
Generazione di dati in tempo reale	Sì
Dati memorizzati sul dispositivo	Sì