



GS20229011

Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 33°, grafietzwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	0 mA
Nominale stroom IN	16 A

Spanning

Uitgangsspanning	0-250 V
------------------	---------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5-35 °C
---------------------	----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	3600 W
Energieverbruik standby	0 W

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	90 mm
Diepte	42 mm

Kabel

Kabellengte	0 m
-------------	-----

Afmetingen

Aantal eenheden	4
Inbouwdiepte	33 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm²
Aantal leidinginvoeringen	0

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee
Aansluitwijze	Directe montage
Type USB-aansluiting	Zonder
Koppelbaar	Nee

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Ja

Samenstelling

Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Contactdoos

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
Type slot	Zonder slot

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld
Type	Met afdekplaat

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

