



G00A02LAN

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Parapetní kanál
--------	-----------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Kód RAL	9006
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

Povrch	Lakované
--------	----------

Identifikace

Montážní uspořádání	Kompletní
---------------------	-----------

Konektivita

Druh montáže	Přímé upevnění
--------------	----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	45 x 45 mm
---------	------------

Vestavěná hloubka	45 mm
-------------------	-------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	45 mm
--	-------

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACH-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----