



HMQ800AR

### Interruptor PW1600 3P 800A

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Corrente nominal                                              | 800 A   |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 | 19,2 kA |
| Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |
| Corrente nominal 60 °C de acordo com a IEC60947               | 800 A   |
| Corrente nominal 65 °C de acordo com a IEC60947               | 800 A   |
| Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947      | 800 A   |

##### Arquitetura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de polos          | 3     |
| Tipo de órgão de comando | Botão |

##### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 1000 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8 kV   |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Funções

|      |             |
|------|-------------|
| Relé | Interruptor |
|------|-------------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|