



HEQ800JR

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-2	70 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-2	19,2 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-2	19,2 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel
Apparaattype	Vaste inbouw

Afschakeling

Responstijd bij openen	12 ms
------------------------	-------

Elektrische Stroom

Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-2	30 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 V AC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 V AC volgens IEC60947-2	30 kA
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947	800 A
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947	800 A

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	50-50 NM
Montage/aansluitpositie	Vooraan

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

Funcities

Afschakelaar	Sentinel LSI
--------------	--------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	23,6 W
Vermogensverlies per pool bij In	4,6 W

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Uitrusting

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25-70 °C
---------------------	-----------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Kabel

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	3
--	---

Afmetingen

Hoogte	330 mm
Breedte	210 mm
Diepte	198 mm

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
Compatibel met aardlekelement	Nee

Stroomvoorziening

Positie voeding	Bidirectioneel
-----------------	----------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Boutverbinding
------------------------	----------------

Elektrische beveiliging

Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)	0,5 s
	1 s
	2 s
	4 s
	5 s
	8 s
	10 s
	15 s
	20 s
	25 s
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)	50 ms
	100 ms
	200 ms
	400 ms
	600 ms
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt	1,5
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	15

Productdatablad
HEQ800JR

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja