



HMQ980AR

Lasttrennschalter h3+ PW1600 3P 1250A FTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	19.2 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947	1250 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947	1250 A

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8 kV

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----