



CFA663D



## Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ A

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|        |      |
|--------|------|
| Polart | 3P+N |
|--------|------|

#### Elektrischer Strom

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Nennstrom                                           | 63 A    |
| Bemessungsfehlerstrom $I_{dn}$                      | 300 mA  |
| Schließ- und Abschaltvermögen $I_{dm}$              | 1,25 kA |
| Bemessungs Kurzschlussstrom $I_{nc}$ nach EN61008-1 | 10 kA   |
| Nennstrom bei -25°C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei -20 °C                                | 63 A    |
| Nennstrom bei -15°C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei -10°C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei -5°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 0 °C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 5°C                                   | 63 A    |
| Nennstrom bei 10°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 15°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 20 °C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei 25°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 30°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 35°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 40 °C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei 45 °C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei 50 °C                                 | 63 A    |
| Nennstrom bei 55°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 60°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 65°C                                  | 63 A    |
| Nennstrom bei 70°C                                  | 63 A    |

#### Installation, Montage

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 3,60 - 3,60 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 3,60 - 3,60 Nm |

#### Spannung

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$           | 230 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart                    | AC          |
| Isolationsspannung $U_i$                   | 500 V       |
| Isulationsfestigkeit                       | 2 kV        |
| Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$          | 4000 V      |
| Nennimpulsfestigkeit $U_{imp}$ IEC 60947-3 | 6000 V      |
| Max. Betriebsspannung                      | 440 V       |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Kompatibilität

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
|--------------------------|----|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Typ des Fehlerstromschutzes    | A    |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Installation, Montage

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Schraubanschluss |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect        |

#### Anschluss

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9,29 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Max. Höhe          | 2000 m      |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |

#### Ausdauer

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 10000 |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 20000 |

#### Konnektivität

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                           | Schraubanschluss      |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 85 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe  | 70 mm |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

