



CDA540D

Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	1P+N
Počet pólů	2

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I_{dn}	30 mA
Vypínací a otevírací kapacita I_{dm}	1,25 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud I_{nc} podle EN 61008-1	10 kA
Jmenovitý proud při -25 °C	40 A
Jmenovitý proud při -20 °C	40 A
Jmenovitý proud při -15 °C	40 A
Jmenovitý proud při -10 °C	40 A
Jmenovitý proud při -5 °C	40 A
Jmenovitý proud při 0 °C	40 A
Jmenovitý proud při 5 °C	40 A
Jmenovitý proud při 10 °C	40 A
Jmenovitý proud při 15 °C	40 A
Jmenovitý proud při 20 °C	40 A
Jmenovitý proud při 25 °C	40 A
Jmenovitý proud při 30 °C	40 A
Jmenovitý proud při 35 °C	40 A
Jmenovitý proud při 40 °C	40 A
Jmenovitý proud při 45 °C	40 A
Jmenovitý proud při 50 °C	40 A
Jmenovitý proud při 55 °C	40 A
Jmenovitý proud při 60 °C	40 A
Jmenovitý proud při 65 °C	40 A
Jmenovitý proud při 70 °C	40 A

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	3,60 - 3,60 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	3,60 - 3,60 Nm

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Hodnota dielektrické pevnosti výkonové frekvence	2 kV
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}	4000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} IEC 60947-3	6000 V
Maximální provozní napětí	253 V

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ano
----------------------	-----

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A
Stupeň krytí IP	IP20

Instalace, montáž

Typ horního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect

Připojení

Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 16 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,31 W
--	--------

Podmínky použití

Max. nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota	-25 - 70 °C

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	10000
Mechanická životnost v cyklech	20000

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	70 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

