Ficha técnica do produto
NBN250

NBN250

Disjuntor 2 Pólos 50A Curva B 10/15kA 2 Módulos

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	50 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	15 kA
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	30 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Corrente nominal a -25 °C	65,12 A
Corrente nominal a -20 °C	63,89 A
Corrente nominal a -15 °C	62,64 A
Corrente nominal a -10 °C	61,37 A
Corrente nominal a -5 °C	60,15 A
Corrente nominal a 0 °C	58,92 A
Corrente nominal a 5 °C	57,69 A
Corrente nominal a 10 °C	56,47 A
Corrente nominal a 15 °C	55,26 A
Corrente nominal a 20 °C	54,05 A
Corrente nominal a 25 °C	52,84 A
Corrente nominal a 30 °C	50 A
Corrente nominal a 35 °C	49,40 A
Corrente nominal a 40 °C	48,22 A
Corrente nominal a 45 °C	46,72 A
Corrente nominal a 50 °C	46,96 A
Corrente nominal a 55 °C	42,77 A
Corrente nominal a 60 °C	40,33 A
Corrente nominal a 65 °C	37,57 A
Corrente nominal a 70 °C	34,49 A

Arquitetura

N.º de polos	2P
Curva	B

Capacidade

Número de módulos	2

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA

Instalação / montagem

Binário nominal de aperto do terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Ligações

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm^2
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm^2

Ficha técnica do produto
NBN250

Ligações	
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm²
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm²

Instalação / montagem	
Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	biconnect
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Possibilidade de montagem a 360°	Sim

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização	
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Classe de limitação da energia I²t	3
Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C

Potência	
Potência total dissipada em IN	10,60 W

Endurância	
N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000

Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões	
Altura	83 mm
Largura	35 mm
Profundidade	70 mm

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas