




NBN225

Автоматичний вимикач 2P 10kA B-25A 2M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	25 A
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	15 kA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	30 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номинальний струм за -25°C	32,76 A
Номинальний струм за -20°C	32,06 A
Номинальний струм за -15°C	31,35 A
Номинальний струм за -10°C	30,64 A
Номинальний струм за -5°C	29,94 A
Номинальний струм за 0°C	29,23 A
Номинальний струм за 5°C	28,53 A
Номинальний струм за 10°C	27,82 A
Номинальний струм за 15°C	27,12 A
Номинальний струм за 20°C	26,41 A
Номинальний струм за 25°C	25,71 A
Номинальний струм за 30°C	25 A
Номинальний струм за 35°C	24,29 A
Номинальний струм за 40°C	23,59 A
Номинальний струм за 45°C	22,88 A
Номинальний струм за 50°C	22,18 A
Номинальний струм за 55°C	21,47 A
Номинальний струм за 60°C	20,77 A
Номинальний струм за 65°C	20,06 A
Номинальний струм за 70°C	19,36 A

Архітектура

Тип полюса	2P
Крива	B

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	7,20 W
--	--------

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

