



CPA690

**Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A S**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart	3P+N
--------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
Bemessungsfehlerstrom I <sub>dn</sub>	300 mA
Schließ- und Abschaltvermögen I <sub>dm</sub>	1,25 kA
Bemessungs Kurzschlussstrom I <sub>nc</sub> nach EN61008-1	10 kA
Nennstrom bei -25°C	125 A
Nennstrom bei -20 °C	125 A
Nennstrom bei -15°C	125 A
Nennstrom bei -10°C	125 A
Nennstrom bei -5°C	125 A
Nennstrom bei 0 °C	125 A
Nennstrom bei 5°C	125 A
Nennstrom bei 10°C	125 A
Nennstrom bei 15°C	125 A
Nennstrom bei 20 °C	125 A
Nennstrom bei 25°C	125 A
Nennstrom bei 30°C	125 A
Nennstrom bei 35°C	125 A
Nennstrom bei 40 °C	125 A
Nennstrom bei 45 °C	120 A
Nennstrom bei 50 °C	115 A
Nennstrom bei 55°C	110 A
Nennstrom bei 60°C	100 A
Nennstrom bei 65°C	95 A
Nennstrom bei 70°C	90 A

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment Obere Klemme	3,60 - 3,60 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	3,60 - 3,60 Nm

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	240 - 415 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	4000 V
Nennimpulsfestigkeit U <sub>imp</sub> IEC 60947-3	6000 V
Max. Betriebsspannung	456 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Kompatibilität**

Geeignet für DIN Schiene	Ja
--------------------------	----

**Sicherheit**

Typ des Fehlerstromschutzes	A SEL
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Installation, Montage**

Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Oberteil demontierbar	Ja

---

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 50 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 35 mm <sup>2</sup>

---

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	29,20 W
---------------------------------------	---------

---

**Einsatzbedingungen**

Max. Höhe	2000 m
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C

---

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000

---

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

---

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----