



TYBS702A

Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

EIB

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

2

Connectivité

Système bus radio-KNX

No

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

No

Fréquence radio bidirectionnelle

No

Avec batterie

No

Avec contrôle CVC

No

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Éclairage

Contrôle des LED

No

Matières

Matière

PVC

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-5-+45 °C

Câble

Longueur de câble

0,25 m

Tension

Tension d'entrée

3,3-3,3 V

Tension de service par bus

21-32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

30 V DC Via le bus

Dimensions

Longueur

43 mm

Hauteur

28,5 mm

Profondeur

15,4 mm

Textes

Mode d'installation

Pour montage encastré et en parois creuses

Type de raccordement

Avec câble pré-assemblé

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui