




NBN113

Автоматичний вимикач 1P 10kA B-13A 1M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	13 A
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	7,50 kA
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Isp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номінальний струм за -25°C	16,72 A
Номінальний струм за -20°C	16,42 A
Номінальний струм за -15°C	16,11 A
Номінальний струм за -10°C	15,79 A
Номінальний струм за -5°C	15,47 A
Номінальний струм за 0°C	15,14 A
Номінальний струм за 5°C	14,81 A
Номінальний струм за 10°C	14,47 A
Номінальний струм за 15°C	14,11 A
Номінальний струм за 20°C	13,75 A
Номінальний струм за 25°C	13,38 A
Номінальний струм за 30°C	13 A
Номінальний струм за 35°C	12,61 A
Номінальний струм за 40°C	12,20 A
Номінальний струм за 45°C	11,78 A
Номінальний струм за 50°C	11,35 A
Номінальний струм за 55°C	10,90 A
Номінальний струм за 60°C	10,42 A
Номінальний струм за 65°C	9,93 A
Номінальний струм за 70°C	9,41 A

Архітектура

Тип полюса	1P
Крива	B

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Isp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Номінальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,31 W
--	--------

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

