




NCN263

Автоматичний вимикач 2P 10kA C-63A 2M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	15 kA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	30 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номинальний струм за -25°C	81,04 A
Номинальний струм за -20°C	79,57 A
Номинальний струм за -15°C	78,07 A
Номинальний струм за -10°C	76,54 A
Номинальний струм за -5°C	75,05 A
Номинальний струм за 0°C	73,54 A
Номинальний струм за 5°C	72,03 A
Номинальний струм за 10°C	70,52 A
Номинальний струм за 15°C	69 A
Номинальний струм за 20°C	67,47 A
Номинальний струм за 25°C	65,95 A
Номинальний струм за 30°C	63 A
Номинальний струм за 35°C	62,03 A
Номинальний струм за 40°C	60,50 A
Номинальний струм за 45°C	58,68 A
Номинальний струм за 50°C	58,27 A
Номинальний струм за 55°C	52,80 A
Номинальний струм за 60°C	50,51 A
Номинальний струм за 65°C	48,12 A
Номинальний струм за 70°C	45,60 A

Архітектура

Тип полюса	2P
Крива	C

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	13,10 W
--	---------

Витривалість

Електрична тривкість · кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

