




NCN104

**MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P C 4A**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                               | 4 A     |
| Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2          | 7,50 kA |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2       | 15 kA   |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C                                          | 5,18 A  |
| Prąd znamionowy przy -20°C.                                                   | 5,09 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C                                          | 4,99 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C                                          | 4,89 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C                                           | 4,79 A  |
| Prąd znamionowy przy 0°C.                                                     | 4,68 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C                                            | 4,58 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C                                           | 4,47 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C                                           | 4,35 A  |
| Prąd znamionowy przy 20°C.                                                    | 4,24 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C                                           | 4,12 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C                                           | 4 A     |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C                                           | 3,87 A  |
| Prąd znamionowy przy 40°C.                                                    | 3,74 A  |
| Prąd znamionowy przy 45°C.                                                    | 3,61 A  |
| Prąd znamionowy przy 50°C.                                                    | 3,47 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C                                           | 3,33 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C                                           | 3,17 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C                                           | 3,01 A  |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C                                           | 2,85 A  |

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Układ biegunów             | 1P |
| Charakterystyka wyzwalania | C  |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 10 kA |
|--------------------------------------------------------------------|-------|

**Instalacja, montaż**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nominalny moment obrotowy górny zacisk              | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego | 2,80 - 2,80 Nm |

**Napięcie**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania                 | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 500 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 6000 V      |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1 - 35 mm² |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 25 mm² |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych          | 1 - 25 mm² |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych                | 1 - 35 mm² |

**Instalacja, montaż**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania                | 2,80 - 2,80 Nm |
| Typ połączenia dolnego aparatury modułowej | biconnect      |

# Dane katalogowe produktu

## NCN104

### Instalacja, montaż

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Typ połączenia górnego aparatury modułowej | Zacisk śrubowy |
| Możliwość montażu 360°                     | Tak            |

### Bezpieczeństwo

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20  |
| Rozstaw kratek                     | 60 mm |

### Warunki użytkowania

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. | 2           |
| Klasa ograniczenia energii I <sup>2</sup> t               | 3           |
| Zakres temperatur pracy                                   | -25 - 70 °C |

### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,62 W |
|----------------------------------------------|--------|

### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 4000  |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 20000 |

### Łączność

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Typ połączenia                                         | Zacisk śrubowy   |
| Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego | Wyrównany zacisk |
| Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych  | Wyrównany zacisk |

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,50 mm |
| Głębokość | 70 mm    |

### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

### Ilustracje | Rysunki

