




NCN104

Автоматичний вимикач 1P 10kA C-4A 1M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	4 A
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	7,50 kA
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номінальний струм за -25°C	5,18 A
Номінальний струм за -20°C	5,09 A
Номінальний струм за -15°C	4,99 A
Номінальний струм за -10°C	4,89 A
Номінальний струм за -5°C	4,79 A
Номінальний струм за 0°C	4,68 A
Номінальний струм за 5°C	4,58 A
Номінальний струм за 10°C	4,47 A
Номінальний струм за 15°C	4,35 A
Номінальний струм за 20°C	4,24 A
Номінальний струм за 25°C	4,12 A
Номінальний струм за 30°C	4 A
Номінальний струм за 35°C	3,87 A
Номінальний струм за 40°C	3,74 A
Номінальний струм за 45°C	3,61 A
Номінальний струм за 50°C	3,47 A
Номінальний струм за 55°C	3,33 A
Номінальний струм за 60°C	3,17 A
Номінальний струм за 65°C	3,01 A
Номінальний струм за 70°C	2,85 A

Архітектура

Тип полюса	1P
Крива	C

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Номінальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,62 W
--	--------

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

