



NDN404



Installatieautomaat 4-polig 4 A D-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom I _N	4 A
Kortsluit afschakelvermogen I _{cs} bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	15 kA
Uitschakelvermogen I _{cn} bij 230 VAC conform IEC 60898-1	10 kA
Nominaal afschakelvermogen I _{cu} AC IEC 60947-2	15 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	15 kA
Nominale stroom -15°C	4,73 A
Nominale stroom -10°C	4,65 A
Nominale stroom -5°C	4,58 A
Nominale stroom bij 0 °C	4,50 A
Nominale stroom 5°C	4,42 A
Nominale stroom 10°C	4,34 A
Nominale stroom 15°C	4,26 A
Nominale stroom bij 20 °C	4,17 A
Nominale stroom 25°C	4,09 A
Nominale stroom 30°C	4 A
Nominale stroom 35°C	3,90 A
Nominale stroom bij 40 °C	3,79 A
Nominale stroom bij 45 °C	3,69 A
Nominale stroom bij 50 °C	3,58 A
Nominale stroom 55°C	3,46 A
Nominale stroom 60°C	3,34 A
Nominale stroom 65°C	3,22 A
Nominale stroom 70°C	3,10 A

Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Stroom / temperatuur

Bedrijfsuitschakelvermogen volgens IEC 947.2 50 Hz	50 %
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	7,50 kA

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	D
-------------------------	---

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem boven	2,80 - 2,80 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM
Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM

Spanning

Nominale spanning U _e	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 35 mm ²
--	------------------------

Installatie, montage

Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Rasterafstand	60 mm

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Vermogensverlies bij IN	10,90 W
-------------------------	---------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	70 mm
Diepte	70 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

